

D-SERIES DRW / DRH DRW270220LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Relé z řady D-SERIES DRW.

- 2 nebo 3 přepínací kontakty
- Vhodné pro spínání napětí s vysokým zatížením
- Široký rozsah napětí cívky
- Relé s integrovaným stavovým displejem (AC červená, DC zelená)
- S testovacím tlačítkem

Všeobecné objednací údaje

Typ	DRW270220LT
Objednací číslo	1219770000
Verze	D-SERIES DRW / DRH, Relé, Počet kontaktů: 2 Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem AgCdO, Jmenovité řídicí napětí: 220 V DC, Trvalý proud: 16 A, Lopátkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm)
GTIN (EAN)	4032248998739
Mnž.	10 ks

D-SERIES DRW / DRH DRW270220LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Výška	36 mm	Výška (v palcích)	1,417 inch
Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1,89 inch
Čistá hmotnost	80,7 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Úroveň relativní vlhkosti 35 % až 85 %	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
Skladovací teplota	-40 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus) E312083

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	220 V DC	Jmenovitý proud DC	6.7 mA
Jmenovité výkonové údaje	1,5 W	Přítahové/vypínací napětí, typ	165 V / 22 V DC
Odpor cívky	33000 Ω ± 10 %	Ukazatel stavu	Zelená LED

Výstup

Rated switching voltage	400 V AC	Max. spínací napětí, AC	400 V
Max. spínací napětí, DC	250 V	Trvalý proud	16 A
Špičkový proud	80 A / 50 ms	AC spínací výkon (odporový), max.	6400 VA
DC spínací výkon (odporový), max.	384 W @ 24 V	Odložení zapnutí	< 20 ms
Odložení vypnutí	< 20 ms	Min. spínací výkon	100 mA @ 12 V
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 1 Hz			

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	2 Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem (AgCdO)	Odpor kontaktu	≤ 50 mΩ
Mechanická životnost	10x 10 ⁶ spínací cykly		

Obecné údaje

Testovací tlačítko	ano (zamykatelná verze)	Indikátor pozice mechanického přepínače	Ano
Barevný	Transparentní		

D-SERIES DRW / DRH DRW270220LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Koordinace izolace

Koordinace izolace podle	EN 61810-1:2008	Jmenovité napětí	400 V
Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	3
Skupina izolačního materiálu	IIIa	Stupeň krytí	IP20
Dielektrická pevnost, vstup/výstup	2,5 kV _{eff} / 1 min.	Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup – výstup	≥ 6,3 mm
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	1,5 kV _{ef} / 1 min.	Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu	2,5 kV _{eff} / 1 min.

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Č. osvědčení (cURus)	E312083
-----------	--	----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Lopátkové konektory (4,8 mm x 0,5 mm)
-------------------------	---------------------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	eClass 6.2	27-37-16-01
eClass 7.1	27-37-16-01	eClass 8.1	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01

Osvědčení

Schválení	
-----------	---

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DE_PA_5600_160310_005.pdf
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP

D-SERIES DRW / DRH DRW270220LT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Nákresy

Schéma připojení




Pohled na piny ze spodní strany

Graph




Elektrická životnost
Odporová zátěž

Dimensional drawing




Graph



DC mezní zatěžovací křivka
Odporová zátěž

Graph



DC rozsah provozního napětí

Datový list

**D-SERIES DRW / DRH
DRW270220LT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Miscellaneous



Kódy typů