

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/

DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Všeobecné objednáací údaje

Typ	PAC-UNIV-D15M-F-3M
Objednáací číslo	1350420030
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 8,7 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248276943
Mnž.	1 ks

PAC PAC-UNIV-D15M-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	388 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)	Konektor rozhraní	SUB-D MALE 15P
Počet pólů, min.	15 pólů	Vnější průměr	8,7 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Délka kabelu	3 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,25 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9,1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Colours chart
-------------------------	-------------------------------