

**PAC
PAC-S300-4X10-V0-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a reléovými moduly TERMSERIES. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY kabel s průřezem 0,14 mm².
- 10pólové ploché konektory.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PAC-S300-4X10-V0-2M5
Objednací číslo	1512640025
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248256532
Mnž.	1 ks

PAC PAC-S300-4X10-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	450 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P	Konektor rozhraní	4xHE10 10P
Počet pólů, min.	10pólové	Vnější průměr	5,4 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Délka kabelu	2,5 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,14 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 150 mΩ/m
Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------