

CAN SUB-D SK TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Podobné ilustraci

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CAN SUB-D SK TERM PS
Objednací číslo	1550590000
Verze	
GTIN (EAN)	4050118357134
Mnž.	1 ks

CAN SUB-D SK TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 100 g

Teploty

Vlhkost Max. 75% při +25°C, bez kondensace

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické specifikace konektoru sub-D

BUS PG rozhraní	D-Sub 9-pólový, Kontakt	BUS rozhraní	D-Sub 9-pólový, Kontakt
BUS, kabelové rozhraní	Šroubové připojení	Cykly zapojování	≥ 200
Hlavní materiál krytu	ZnAl	Rozsah teplot krytu	-20...+70 ° C
Rychlost přenosu dat	1 Mbps	Stupeň krytí	IP30
Ukončovací rezistor k dispozici	Ano	Vlhkost	Max. 75% při +25°C, bez kondensace
Vzájemné blokování	UNC4-40	Výstupní tvarovka	90°

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002640	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-26-07-07	eClass 7.1	27-44-03-07
eClass 8.1	27-44-03-07	eClass 9,1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-03-02		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)