W řada
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu
Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW
Objednací číslo	1478990000
Verze	W řada, Koncová podpěra
GTIN (EAN)	4050118286892
Mnž.	50 ks

W řada
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Výška	56 mm	Výška (v palcích)	2,205 inch
Hloubka	63 mm	Hloubka (v palcích)	2,48 inch
Čistá hmotnost	37,82 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Lišta	TS 35

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	S připínacími kolíky	Ne
Typ montáže	Přišroubováno	Typ upevnění	Přišroubováno
Vzájemné blokování	k upevnění šroubem		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Utahovací moment, max.	2,4 Nm	Utahovací moment, min.	2,4 Nm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC001041
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9,1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DNV GL certification
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks