
SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5
Objednací číslo	2530780000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, M 16, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118540901
Mnž.	1 ks

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	50 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Cykly zapojování	500	Délka vlákna / kabelu	0,3 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovitý proud	16 A	Kabelové vývodky	M 16
Kódování	L	Materiál kontaktu	Cu
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Průřez jádra	1,5 mm²	Připojovací závit	M12
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení


ROHS	Shoda

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Výřez instalace