VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J)
VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Na těsnění nadbytečných otvorů se závitem k zachování IP stupně krytí

Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M40 EX SI 7J
Objednací číslo	2066760000
Verze	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
GTIN (EAN)	4050118415452
Mnž.	20 ks

VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J)
VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	26,5 mm	Délka (v palcích)	1,043 inch
Výška	26,5 mm	Výška (v palcích)	1,043 inch
Čistá hmotnost	23,45 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	46 mm	AF velikost 2	46 mm
Délka závitu	18 mm	Materiál	Polyamid 6
Odolnost proti nárazu	7 joulů v souladu s IEC 60079-0	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-60 °C
Standardy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Typ ochrany proti výbuchu	Vylepšená bezpečnost Ex e	Těsnicí O-kroužek	Silikon
Těsnění	Silikon	Utahovací moment pojistné matice, max.	6 Nm
Utahovací moment pojistné matice, min.	5,8 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	6 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	6 Nm	Vnější závit	M 40

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (EAC)	RU C-TR.ГБ05.B.00840		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9,1	27-14-44-35	eClass 9.0	27-14-44-25

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP