

**VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem)
VG M20 EMV-4 MS 8-14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci**Produktabbildung**

Mosazná kabelová průchodka pro stínění proti rušivým frekvencím s útlumem až 100 dB. Kontakt se stíněním pomocí pružné podložky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M20 EMV-4 MS 8-14
Objednací číslo	2435160000
Verze	VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4050118446913
Mnž.	50 ks

VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem) VG M20 EMV-4 MS 8-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	48 mm	Délka (v palcích)	1,89 inch
Čistá hmotnost	48 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	AF velikost 2	24 mm
Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr stínění, max.	11,5 mm
Průměr stínění, min.	5,5 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	CR
Upínací vložka	Polyamid	Vnější průměr kabelu, max.	14 mm
Vnější průměr kabelu, min.	7,5 mm	Vnější závít	M 20

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E199260
--	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9,1	27-14-44-32	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	STEP