

**HS-HF 19.5-38.1/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HS-HF 19.5-38.1/50 MM W                                                          |
| Objednací číslo       | <a href="#">2437970000</a>                                                       |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 19.5 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, Bílá                   |
| GTIN (EAN)            | 4050118460612                                                                    |
| Mnž.                  | 100 ks                                                                           |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS-HF 19.5-38.1/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 60,5 mm | Šířka (v palcích)   | 2,382 inch |
| Výška          | 50,8 mm | Výška (v palcích)   | 2 inch     |
| Hloubka        | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch  |
| Čistá hmotnost | 3,8 g   |                     |            |

### Obecné údaje

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| Barevný  | Bílá       | Halogen                 | Ne            |
| Materiál | Polyolefin | Rozsah provozní teploty | -55... 105 °C |
| Šířka    | 60,5 mm    |                         |               |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |         |                           |                |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C   | Halogen                   | Ne             |
| Průřez vodiče, max.              | 240 mm² | Průřez vodiče, min.       | 70 mm²         |
| Rychlost smršťování              | 2:1     | Vnější prům. vodiče       | 19.5 - 38.1 mm |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 38,1 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 19,5 mm        |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

### HS-HF 19.5-38.1/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

