

FAD
FAD BLK1 HE20 16I M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Přední adaptéry pro migraci se připojí ke staré PLC a k nové pomocí předem sestavených kabelů. Některé adaptéry mají 2 konektory pro redundanci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FAD BLK1 HE20 16I M
Objednací číslo	1985940000
GTIN (EAN)	4050118370881
Mnž.	1 ks

FAD FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	218 mm	Délka (v palcích)	8,583 inch
Šířka	53,6 mm	Šířka (v palcích)	2,11 inch
Výška	36,4 mm	Výška (v palcích)	1,433 inch
Čistá hmotnost	205 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...50 °C	Skladovací teplota	-40...60 °C

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Zásuvné konektory podle IEC 60603-13 / DIN 41651 20p
------------------------------	--

Jmenovité údaje

Provozní napětí	30 V AC / 60 V DC	Max. proud na kanál	1 A
Max. proud na bajt	2 A	Celkový provozní proud	3 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 50 V AC
Kategorie přepětí	III	Závažnost úrovně znečištění	2
Napětí při zkoušce izolace	0,35 kVAC	Teplota skladování min.	-40 °C
Teplota skladování max.	60 °C		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9,1	27-24-22-92
eClass 9.0	27-33-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN](#)

FAD FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

