

## HSS-HF 12.7-25.4EL R30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nekonečné smršťovací spojky řady MultiMark se potisknou během vteřin pomocí termotransferové tiskárny. Délku značek lze jednotlivě upravit v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Požadovaná délka je předem přesně perforována pomocí speciální čepele. Díky oválnému tvaru lze tyto značky jednoduše otevřít, rychle nasadit a smrštit přesně podle velikosti vodiče. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HSS-HF 12.7-25.4EL R30M                                                          |
| Objednací číslo       | <a href="#">1562830000</a>                                                       |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 12.7 - 25.4 mm, x 40.5 mm, Červená                     |
| GTIN (EAN)            | 4050118367645                                                                    |
| Mnž.                  | 1 ks                                                                             |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 12.7-25.4EL R30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |           |                     |              |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| Délka          | 30 000 mm | Délka (v palcích)   | 1 181,1 inch |
| Šířka          | 40,5 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,594 inch   |
| Hloubka        | 1,5 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,059 inch   |
| Čistá hmotnost | 2 274 g   |                     |              |

### Obecné údaje

|               |         |                         |              |
|---------------|---------|-------------------------|--------------|
| Barevný       | Červená | Délka                   | 30 000 mm    |
| Halogen       | Ne      | Materiál                | Polyolefin   |
| Počet na roli | 1       | Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
| Šířka         | 40,5 mm |                         |              |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |         |                           |                |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C   | Halogen                   | Ne             |
| Průřez vodiče, max.              | 120 mm² | Průřez vodiče, min.       | 35 mm²         |
| Rychlost smršťování              | 2:1     | Vnější prům. vodiče       | 12,7 - 25,4 mm |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 25,4 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 12,7 mm        |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)