

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE CGS M40 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pro metrické průchozí otvory M20 až M63 nabízí systém kabelových vstupů Cabtite oddělitelné kabelové průchodky pro kabely s konektory i bez nich. V případě údržby nebo výměn v systému, je možné předem sestavené kabely s průměry 2 až 35 mm rychle a bezpečně vložit do panelů nebo pouzder. Spolehlivé těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529 a absolutně bezpečné montování (uvolnění pnutí na základě DIN EN 62444) jsou zajištěny umístěním drážkovaných těsnících prvků s vlnovým řezem kolem kabelu před vložením do jedné ze dvou polovin kabelové průchodky. Oddělitelný systém umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Po vložení těsnícího prvku se obě poloviny kabelové průchodky jednoduše zacvaknou k sobě. Pojistná matice, která je rovněž oddělitelná, umístěná uvnitř panelu zajišťuje spolehlivé a bezpečné uchycení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE CGS M40 BK
Objednací číslo	2584150000
Verze	odpojitelná kabelová průchodka, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 24.7 mm, M 40, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616415
Mnž.	5 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE CGS M40 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	39,7 mm	Délka (v palcích)	1,563 inch
Šířka	72 mm	Šířka (v palcích)	2,835 inch
Výška	24,7 mm	Výška (v palcích)	0,972 inch
Hloubka	39,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,563 inch
Čistá hmotnost	28,2 g		

Všeobecné informace

Utahovací moment, min.	6,8 Nm	Utahovací moment, max.	7 Nm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Těsnící prvek	1 velký těsnící prvek nebo 4 malé těsnící prvky
Průměr otvoru	40 mm	Vnější závit	M 40
Délka závitu	15 mm	Stoupání závitu	1,5 mm
AF velikost 1	68 mm	AF velikost 2	48 mm
Halogen	Ne	Silikon	Ne
Těsnění	TPE	Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-14-44-32	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
-----------------	----------------------