

FAD
FAD S5115 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Přední adaptéry pro migraci se připojí ke staré PLC a k nové pomocí předem sestavených kabelů. Některé adaptéry mají 2 konektory pro redundanci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FAD S5115 SL24 M
Objednací číslo	1985980000
GTIN (EAN)	4050118371109
Mnž.	1 ks

FAD FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	280,45 mm	Délka (v palcích)	11,041 inch
Šířka	46 mm	Šířka (v palcích)	1,811 inch
Výška	24,7 mm	Výška (v palcích)	0,972 inch
Čistá hmotnost	203 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...50 °C	Skladovací teplota	-40...60 °C

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	SL 5,08 mm
------------------------------	------------

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V AC	Max. proud na kanál	6 A
Celkový provozní proud	32 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 250 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Napětí při zkoušce izolace	1,2 kVAC		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002780	ETIM 6.0	EC002584
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.1	27-24-22-92
eClass 9.0	27-33-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN](#)

FAD FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

