

**HSS 6.4-19.1 EL Y10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kontinuální smršťovací pouzdra TwinMark lze označit během vteřin pomocí tisku tepelným přenosem. Délku značek lze jednotlivě upravit a smršťit na vodič v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Po importu dat do našeho softwaru M-Print® PRO a tisku na tiskárně THM Plus S se smršťovací pouzdro perforuje na požadovanou délku a je připraveno k okamžitému použití. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ                   | HSS 6.4-19.1 EL Y10M                                      |
| Objednací číslo       | <a href="#">1489590000</a>                                |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 6.4 - 19.1 mm, x 30.9 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)            | 4050118299403                                             |
| Mnž.                  | 1 ks                                                      |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a>                                |

## HSS 6.4-19.1 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |           |                     |            |
|----------------|-----------|---------------------|------------|
| Délka          | 10 000 mm | Délka (v palcích)   | 393,7 inch |
| Šířka          | 30,9 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,217 inch |
| Hloubka        | 0,77 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch  |
| Čistá hmotnost | 320 g     |                     |            |

### Obecné údaje

|          |            |                         |                                                    |
|----------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Barevný  | Žlutá      | Doporučená odvětví      | Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje |
| Délka    | 10 000 mm  | Halogen                 | Ano                                                |
| Materiál | Polyolefin | Rozsah provozní teploty | -55...135 °C                                       |
| Šířka    | 30,9 mm    |                         |                                                    |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |         |                           |               |
|----------------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C   | Halogen                   | Ano           |
| Průřez vodiče, max.              | 70 mm²  | Průřez vodiče, min.       | 16 mm²        |
| Rychlost smršťování              | 3:1     | Vnější prům. vodiče       | 6,4 - 19,1 mm |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 19,1 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 6,4 mm        |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

### HSS 6.4-19.1 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

