

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SAI – logický modul Tato zařízení umožňují kombinaci signálů prostřednictvím brány AND nebo OR. Tato funkce vede ke snížení množství vodičů. Požadované vstupy do PLC lze snížit až o 6 vstupů. Tento proces proto šetří množství vodičů a materiálu na pracovišti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND
Objednací číslo	2512820000
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, s výstupem M12, Ano
GTIN (EAN)	4050118527919
Mnž.	1 ks

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 107,2 g

Teploty

Provozní teplota, max.	90 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 90°C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Výstup rozvaděče s výstupem M12

Elektrické údaje

Jmenovité napětí, min.	15 V	Jmenovité napětí, max.	30 V
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	500 mA
Celkem proud	2 A		

Technické údaje kabelu

Počet pólů 3

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP67	Počet pólů	3
Počet soketů kontaktů	8	Připojovací závit	M8
Závažnost znečištění	3	Chování při požáru	V-0
LED	Ano	Iniciační prvek LED	Ano
Barva LED pro indikaci provozu	zelená	Barva LED pro I/O funkce	žlutá, zelená

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Pocan	Barva krytu	Šedá
Šroubová patice	CuZn, poniklované	Materiál kontaktu	Poniklovaný CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Nosný materiál kontaktu	PBT (UL 94 V0)

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9,1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

Osvědčení

ROHS Shoda

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Podobné ilustraci




Schéma připojení

M8 | PIN 4

M12

