

**HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nekonečné smršťovací spojky řady MultiMark se potisknou během vteřin pomocí termotransferové tiskárny. Délku značek lze jednotlivě upravit v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Požadovaná délka je předem přesně perforována pomocí speciální čepele. Díky oválnému tvaru lze tyto značky jednoduše otevřít, rychle nasadit a smrštít přesně podle velikosti vodiče. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M                                                           |
| Objednací číslo       | <a href="#">1423230000</a>                                                       |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 1.6 - 3.2 mm, x 5.6 mm, Žlutá                          |
| GTIN (EAN)            | 4050118227420                                                                    |
| Mnž.                  | 1 ks                                                                             |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |           |                     |             |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Délka          | 13 000 mm | Délka (v palcích)   | 511,81 inch |
| Šířka          | 5,6 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,22 inch   |
| Hloubka        | 0,7 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,028 inch  |
| Čistá hmotnost | 110 g     |                     |             |

### Obecné údaje

|               |        |                         |              |
|---------------|--------|-------------------------|--------------|
| Barevný       | Žlutá  | Délka                   | 13 000 mm    |
| Halogen       | Ne     | Materiál                | Polyolefin   |
| Počet na roli | 1      | Rozsah provozní teploty | -55...105 °C |
| Šířka         | 5,6 mm |                         |              |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |                     |                           |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C               | Halogen                   | Ne                  |
| Průřez vodiče, max.              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rychlost smršťování              | 2:1                 | Vnější prům. vodiče       | 1,6 - 3,2 mm        |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 3,2 mm              | Vnější prům. vodiče, min. | 1,6 mm              |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)

[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Software [M-Print PRO configuration file](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

### HSS-HF 1.6-3.2 EL Y13M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

