
Šroubové svorníkové svorky
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií připojovacího svorníku
Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WFF 70 NFF
Objednací číslo	1049230000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 70 mm², Připojení třmenem, Přímá montáž, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255171
Mnž.	5 ks

Šroubové svorníkové svorky
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Výška	132 mm	Výška (v palcích)	5,197 inch
Hloubka	61 mm	Hloubka (v palcích)	2,402 inch
Čistá hmotnost	191,1 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Utahovací moment (upínací šroub pro měděné vodiče)	15...18 Nm	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Úrovně propojené interně	Ne
PE připojení	Ne	Lišta	TS 35

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž, TS 35	Otevřené strany	zařeno

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	70 mm²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	192 A	Proud při maximu vodičů	192 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,17 mΩ		

Připojení samčím konektorem

Kabelové oko DIN 46234	2.5...95 mm²	Rozsah sevření, šroubové připojení, max.	95 mm²
Rozsah sevření, šroubové připojení, min.	2,5 mm²	Utahovací moment, max.	18 Nm
Utahovací moment, min.	15 Nm	Velikost samčího konektoru, plochý konektor	M 8

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Kabelové oko DIN 46234	2.5...95 mm²	Počet připojení	2
Rozsah sevření, šroubové připojení, max.	95 mm²	Rozsah sevření, šroubové připojení, min.	2,5 mm²
Typ připojení	Připojení třmenem	Upínací rozsah, max.	95 mm²
Upínací rozsah, min.	2,5 mm²	Utahovací moment, max.	18 Nm
Utahovací moment, min.	15 Nm	Velikost samčího konektoru, plochý konektor	M 8

Šroubové svorníkové svorky
WFF 70 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9,1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks