

**HS-FR 1.2-2.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ                   | HS-FR 1.2-2.4/25 MM W                                     |
| Objednací číslo       | <a href="#">2621560000</a>                                |
| Verze                 | Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, 24.9 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN)            | 4050118625486                                             |
| Mnž.                  | 2 000 ks                                                  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a>                                |

## HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 4 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,157 inch |
| Výška          | 24,9 mm | Výška (v palcích)   | 0,98 inch  |
| Hloubka        | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch  |
| Čistá hmotnost | 0,2 g   |                     |            |

### Obecné údaje

|                           |             |                         |               |
|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Barevný                   | Bílá        | Halogen                 | Ne            |
| Materiál                  | Polyolefin  | Rozsah provozní teploty | -55... 125 °C |
| Velikost pole na označení | 4 x 24.9 mm | Šířka                   | 4 mm          |

### Označení vodičů a kabelů

|                                  |                     |                            |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C               | Halogen                    | Ne                   |
| Průřez propojení AWG, max.       | AWG 20              | Průřez propojení AWG, min. | AWG 24               |
| Průřez vodiče, max.              | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.        | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Rychlost smršťování              | 2:1                 | Vnější prům. vodiče        | 1,2 - 2,4 mm         |
| Vnější prům. vodiče, max.        | 2,4 mm              | Vnější prům. vodiče, min.  | 1,2 mm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### HS-FR 1.2-2.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

