

**WPAK  
EBB 25-50/16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | EBB 25-50/16                                                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1547490000</a>                                                               |
| Verze           | WPAK, Svorkovnice na sběr potenciálu, Jmenovitý průřez: Šroubové připojení, Přímá montáž |
| GTIN (EAN)      | 4050118387438                                                                            |
| Mnž.            | 10 ks                                                                                    |

## WPAK EBB 25-50/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |           |                     |            |
|----------------|-----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 20 mm     | Šířka (v palcích)   | 0,787 inch |
| Výška          | 45,5 mm   | Výška (v palcích)   | 1,791 inch |
| Hloubka        | 24 mm     | Hloubka (v palcích) | 0,945 inch |
| Čistá hmotnost | 122,256 g |                     |            |

### Teploty

|                          |                 |                          |               |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C           | Skladovací teplota, min. | 10 °C         |
| Okolní teplota           | -40°C bis +75°C | Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |

### Údaje materiálu

|          |       |         |                  |
|----------|-------|---------|------------------|
| Materiál | Mosaz | Barevný | Mosazně zbarvená |
|----------|-------|---------|------------------|

### Další technická data

|                   |              |             |               |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Přišroubováno |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|

### Data hodnocení

|                      |   |
|----------------------|---|
| Závažnost znečištění | 3 |
|----------------------|---|

### Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                       |                    |                                       |                   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Rozsah sevření, další připojení, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Rozsah sevření, další připojení, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                                                                        |                    |                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Délka odizolování                                                      | 20 mm              | Počet připojení                                                        | 3                  |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 16 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 50 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 10 mm <sup>2</sup> |
| Směr připojení                                                         | na straně          | Svěrný šroub                                                           | M 6                |
| Typ připojení                                                          | Šroubové připojení | Upínací rozsah, max.                                                   | 50 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, min.                                                   | 10 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, min.                                                 | 5 Nm               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000897    | eClass 6.2 | 27-18-92-64 |
| eClass 9,1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |

### Informace o produktu

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o produktu | Qualfiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů<br>Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**WPAK**  
**EBB 25-50/16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                       |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                              |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                                                                      |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Beipackzettel_WPAK.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |