

**W řada  
WAP WTL6/1 EN VGR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | WAP WTL6/1 EN VGR          |
| Objednací číslo | <a href="#">1349140000</a> |
| Verze           | W řada, Bočnice            |
| GTIN (EAN)      | 4050118153606              |
| Mnž.            | 20 ks                      |

## W řada WAP WTL6/1 EN VGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 1,5 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,059 inch |
| Výška          | 65 mm   | Výška (v palcích)   | 2,559 inch |
| Hloubka        | 34,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,358 inch |
| Čistá hmotnost | 3,882 g |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |         |
|-------|---------|
| Verze | Bočnice |
|-------|---------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |                     |
|------------------------------|-------|---------|---------------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Dopravní šedá (RAL) |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |                     |

### Další technická data

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro),<br>Přímá montáž |
|-------------------|--------------------------------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |