

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Příslušenství pro relé řady D zahrnuje:

- Základny relé
- LED / ochranné moduly
- Kovové příchytky

Všeobecné objednací údaje

Typ	SPW ECO 3CO
Objednací číslo	1220250000
Verze	D-SERIES DRW / DRH, Reléová základna, Počet kontaktů: 3 CO contact, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248100101
Mnž.	10 ks

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	38,7 mm	Šířka (v palcích)	1,524 inch
Výška	92,1 mm	Výška (v palcích)	3,626 inch
Hloubka	31 mm	Hloubka (v palcích)	1,22 inch
Čistá hmotnost	64,1 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
Skladovací teplota	-40 °C...60 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)	E312083
----------------------	---------

Výstup

Rated switching voltage	500 V AC	Max. spínací napětí, AC	500 V
Trvalý proud	16 A		

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	3 CO contact
--------------	--------------

Obecné údaje

Lišta	TS 35	Barevný	Černá
-------	-------	---------	-------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	500 V	Kategorie rázového napětí	II
Závažnost znečištění	2	Skupina izolačního materiálu	IIIb
Stupeň krytí	IP10	Dielektrická pevnost, vstup/výstup	4 kV _{ef} / 1 min
Vzdušná vzdálenost vstup – výstup	≥ 3 mm	Povrchová vzdálenost vstup – výstup	≥ 5 mm
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	4 kV _{ef} / 1 min	Impulse withstand voltage	7,3 kV (1,2/50 μs)

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Č. osvědčení (cURus)	E312083
-----------	--	----------------------	---------

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Utahovací moment, max.	1,2 Nm
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Připojení vodiče	M4 vidlicové kabelové oko (izolované)	Velikost nože	Vel. PH2

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03

Informace o produktu

Informace o produktu K této zásuvce není k dispozici křížové připojení.
K této zásuvce není k dispozici značení.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DE_PA_5600_160310_005.pdf
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing



Graph

DC mezní zatěžovací křivka
Odporová zátěž

Dimensional drawing