

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
Objednací číslo	2003370000
Verze	FrontCom, Vkládací deska, nestíněná, 1 x GFCI, 1 x pojistka, 2x data, 1x signál
GTIN (EAN)	4050118387322
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	90,5 mm	Délka (v palcích)	3,563 inch
Šířka	116,5 mm	Šířka (v palcích)	4,587 inch
Výška	23 mm	Výška (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	141,78 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	66 °C	Provozní teplota, min.	-35 °C
Provozní teplota	-35 °C...66 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Materiál	Polykarbonát PC	Typ produktu	Vkládací deska, nestíněné
----------	-----------------	--------------	---------------------------

Upnutelné vodiče

Délka odizolování	9 mm	Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	...
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1,5 ... 2,5 mm²	Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	...
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1,5 ... 2,5 mm²	Průřez připojení vodiče, pevný	1,5 ... 4 mm²
Typ připojení	Šroubové připojení		

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	125 V AC
-----------------	----------

Standardy

Č. osvědčení (cURus)	E223801
----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-28-06

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

