

D-SERIES DRI SDI 2CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Příslušenství pro relé řady D zahrnuje:

- Základny relé
- LED / ochranné moduly
- Kovové příchytky

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDI 2CO F ECO
Objednací číslo	7760056349
Verze	D-SERIES DRI, Reléová základna, Počet kontaktů: 2 CO contact, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	6944169739965
Mnž.	10 ks

D-SERIES DRI SDI 2CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	15,8 mm	Šířka (v palcích)	0,622 inch
Výška	73,3 mm	Výška (v palcích)	2,886 inch
Hloubka	29,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,15 inch
Čistá hmotnost	25 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 35...85 %, bez kondenzace	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	Max. spínací napětí, AC	250 V
Trvalý proud	8 A		

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	2 CO contact
--------------	--------------

Obecné údaje

Verze	ploché design	Lišta	TS 35
Barevný	Černá		

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	2	Skupina izolačního materiálu	IIIb
Stupeň krytí	IP20	Dielektrická pevnost, vstup/výstup	4 kV _{eff} / 1 min.
Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup – výstup	≥ 3 mm	Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	2,5 kV _{eff} / 1 min.
Impulse withstand voltage	4,8 kV (1,2/50 μs)		

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508
-----------	--

D-SERIES DRI SDI 2CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Utahovací moment, min.	0,5 Nm	Utahovací moment, max.	0,8 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	2,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	1,5 mm ²	Připojení vodiče	M3 vidlicové kabelové oko (izolované)
Velikost nože	velikost PH1		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001456	ETIM 6.0	EC001456
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03		

Informace o produktu

Informace o produktu K této zásuvce není k dispozici křížové připojení.
K této zásuvce není k dispozici značení.

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE_PA_5600_160310_002.pdf](#)
Technické údaje [EPLAN.WSCAD](#)
Technické údaje [STEP](#)

D-SERIES DRI SDI 2CO F ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení



Dimensional drawing

