HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nekonečné smršťovací spojky řady MultiMark se potisknou během vteřin pomocí termotransferové tiskárny. Délku značek lze jednotlivě upravit v závislosti na počtu znaků a dostupném místu. Požadovaná dálka je předem přesně perforována pomocí speciální čepele. Díky oválnému tvaru lze tyto značky jednoduše otevřít, rychle nasadit a smrštit přesně podle velikosti vodiče.
U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

Všeobecné objednací údaje

Typ	HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M
Objednací číslo	1423350000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, x 7.6 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118227741
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	13 000 mm	Délka (v palcích)	511,81 inch
Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Hloubka	0,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,035 inch
Čistá hmotnost	138 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Délka	13 000 mm
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-55…105 °C
Šířka	7,6 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez vodiče, max.	4 mm²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	2.4 - 4.8 mm
Vnější prům. vodiče, max.	4,8 mm	Vnější prům. vodiče, min.	2,4 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

