

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nekonečné smršťovací spojky řady MultiMark se potisknou během vteřin pomocí termotransferové tiskárny. Délku značek lze jednotlivě upravit v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Požadovaná délka je předem přesně perforována pomocí speciální čepele. Díky oválnému tvaru lze tyto značky jednoduše otevřít, rychle nasadit a smrštit přesně podle velikosti vodiče. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

Všeobecné objednací údaje

Typ	HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M
Objednací číslo	1423280000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 9.5 - 19.1 mm, x 30.9 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118227758
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	10 000 mm	Délka (v palcích)	393,7 inch
Šířka	30,9 mm	Šířka (v palcích)	1,217 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	444 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Délka	10 000 mm
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
Šířka	30,9 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez vodiče, max.	70 mm ²	Průřez vodiče, min.	16 mm ²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	9,5 - 19,1 mm
Vnější prům. vodiče, max.	19,1 mm	Vnější prům. vodiče, min.	9,5 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)

[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Software [M-Print PRO configuration file](#)

Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

