

**Šroubové svorníkové svorky
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií připojovacího
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou
a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí.
Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují
vysokou produktivitu při plánování a instalaci
a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WFF 185 NFF
Objednací číslo	1049250000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 185 mm², Připojení třmenem, Přímá montáž, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
Mnž.	2 ks

Šroubové svorníkové svorky WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	55 mm	Šířka (v palcích)	2,165 inch
Výška	163 mm	Výška (v palcích)	6,417 inch
Hloubka	77,2 mm	Hloubka (v palcích)	3,039 inch
Čistá hmotnost	581 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Utahovací moment (upínací šroub pro měděné vodiče)	50...60 Nm	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Úrovně propojené interně	Ne
PE připojení	Ne	Lišta	TS 35

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž, TS 35	Otevřené strany	zařeno
-------------------	---------------------	-----------------	--------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	185 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovitý proud	353 A	Proud při maximu vodičů	353 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,09 mΩ		

Připojení samčím konektorem

Kabelové oko DIN 46234	10...240 mm ²	Rozsah sevření, šroubové připojení, max.	240 mm ²
Rozsah sevření, šroubové připojení, min.	10 mm ²	Utahovací moment, max.	60 Nm
Utahovací moment, min.	50 Nm	Velikost samčího konektoru, plochý konektor	M 12

Rozměry

TS 35 offset	81,5 mm
--------------	---------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Kabelové oko DIN 46234	10...240 mm ²	Počet připojení	2
Rozsah sevření, šroubové připojení, max.	240 mm ²	Rozsah sevření, šroubové připojení, min.	10 mm ²
Typ připojení	Připojení třmenem	Upínací rozsah, max.	240 mm ²
Upínací rozsah, min.	10 mm ²	Utahovací moment, max.	60 Nm
Utahovací moment, min.	50 Nm	Velikost samčího konektoru, plochý konektor	M 12

**Šroubové svorníkové svorky
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks