

**Upínací třmen
KLBUE 4-13.5 RC TS27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLBUE 4-13.5 RC TS27
Objednací číslo	1403060000
Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4050118204797
Mnž.	1 ks

Upínací třmen KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	37,5 mm	Šířka (v palcích)	1,476 inch
Výška	67,5 mm	Výška (v palcích)	2,657 inch
Hloubka	55,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,189 inch
Čistá hmotnost	81,8 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-25 °C
Trvalá provozní teplota, max.	105 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení, S odporem	Lišta	TS 27
-------	----------------------------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66 GF 30	Barevný	Černá, Stříbřitě šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí 230 V AC

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	24,3 mm	Průměr kabelu, max.	13,5 mm
Průměr kabelu, min.	4 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-50	eClass 7.1	27-14-11-50
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Upínací třmen KLBUE 4-13.5 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf StorageConditionsTerminalBlocks