

**WPAK
JB 25-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	JB 25-50
Objednací číslo	1547500000
Verze	WPAK, Svorkovnice na vyrovnání potenciálu, Jmenovitý průřez: Šroubové připojení, Přímá montáž
GTIN (EAN)	4050118387445
Mnž.	10 ks

WPAK JB 25-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	33 mm	Šířka (v palcích)	1,299 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Čistá hmotnost	134,505 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Okolní teplota	-40°C bis +75°C	Skladovací teplota	10 °C...40 °C

Údaje materiálu

Materiál	Mosaz	Barevný	Mosazně zbarvená
----------	-------	---------	------------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
-------------------	--------------	-------------	---------------

Data hodnocení

Závažnost znečištění	3
----------------------	---

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	33 mm	Počet připojení	2
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	10 mm ²
Směr připojení	na straně	Svěrný šroub	M 6
Typ připojení	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	50 mm ²
Upínací rozsah, min.	10 mm ²	Utahovací moment, min.	5 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9, 1	27-14-11-20	eClass 9.0	27-14-11-20

Informace o produktu

Informace o produktu	Qualifiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks