

**Řada A  
ZQV 16N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku****Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | ZQV 16N/2                  |
| Objednací číslo | <a href="#">2497290000</a> |
| GTIN (EAN)      | 4050118561906              |
| Mnž.            | 25 ks                      |

## Řada A ZQV 16N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 20,6 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,811 inch |
| Výška          | 5,2 mm   | Výška (v palcích)   | 0,205 inch |
| Hloubka        | 36,55 mm | Hloubka (v palcích) | 1,439 inch |
| Čistá hmotnost | 9,9 g    |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |            |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |          |
|------------------------------|-------|---------|----------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Oranžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |          |

### Další technická data

|              |          |
|--------------|----------|
| Typ upevnění | Zapojeno |
|--------------|----------|

### Data hodnocení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 76 A |
|-----------------|------|

### Rozměry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 12 mm |
|-----------------|-------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000489    | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 9,1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |