

PRODUKTDATENBLATT FÜR HAUSHALTS-DUNSTABZUGSHAUBEN

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Brand		Bomann
Modell		DU 623.3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	41.3
Energieeffizienzklasse¹⁾		C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})		9.2
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾		E
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	lx/W	37.5
Beleuchtungseffizienzklasse ³⁾		A
Fettabscheidegrad	%	69.6
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads ⁴⁾		D
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m³/h	120
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m³/h	205
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe	m³/h	-
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb		
- bei min. Geschwindigkeit	dB	60
- bei max. Geschwindigkeit	dB	71
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe	dB	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0.00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (P_S)	W	-

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

3) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

4) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand		Bomann
Modell		DU 623.3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	41.3
Zeitverlängerungsfaktor (f)		1.7
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})		9.2
Energieeffizienzindex (EEl_{hood})		79.9
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP})	m³/h	108.8
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP})	Pa	195
Maximaler Luftstrom (Q_{max})	m³/h	204.9
Gemessene elektronische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP})	W	64.2
Nennleistung des Beleuchtungssystem (W_L)	W	2.0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E_{middle})	Lux	75
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	W	-
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0.00
Schallleistungspegel (L_{WA})	dB	71

Geprüft nach EN 50564, EN 60704, EN 61591