


OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16 BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Konektivita zařízení | OMNIMATE® Power BUF 10,16

PUSH IN konektor DPS, 16 mm², s funkcí WIRE READY

- Technologie PUSH IN s nastavitelným bodem kontaktu Wire Ready zjednodušuje připojení splétaných vodičů bez koncovky a vodičů s obzvláště pevnou izolací
 - Přímé připojení bez potřeby nářadí pro pevné vodiše a vodiče s krimpovanými koncovkami pro rychlou a bezpečnou kabeláž
 - Zapojení zásuvného konektoru jednou rukou a automatické připojení díky středové přírubě s připínacím mechanismem a volitelně také šroubovým připojením
- Včetně předem sestaveného zásuvného stíněného spojení pro stínění velké oblasti ve vaší aplikaci. Přímě v průběhu samotného procesu zasunutí je stíněné spojení připojeno s odolností proti vibracím ke kontaktní ploše kovové skříně.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX
Objednací číslo	2627900000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 10.16 mm, Počet pólů: 4, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max.: 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118631890
Mnž.	20 ks
Údaje výrobku	IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm² UL:

OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16 BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0 g

Balení

Délka VPE	0	Šířka VPE	0
Výška VPE	0		

Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	Připojení PUSH IN s akčním členem	Rozteč v mm (P)	10,16 mm
Rozteč v palcích (P)	0,4 inch	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	4	L1 v mm	40,64 mm
L1 v palcích	1,6 inch	Množství řady kolíků	1
Jmenovitý průřez	16 mm ²	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP 20	Může být kódováno	Ano
Délka odizolování	18 mm	Utahovací moment šroubové příruby, min.	0,3 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.	0,4 Nm	Ovládací síla, akční člen, max.	120 N
Hrot šroubováku	0,8 x 4,0	Standard hrotu šroubováku	DIN 5264
Cykly zapojování	25	Zásuvná síla / pól, max.	15 N
Tažná síla / pól, max.	15 N		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA GF	Barevný	Černá
Barva provozních prvků	Červená, Šedá	Materiál provozních prvků	PA 66/6, PBT
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Skupina izolačního materiálu	II
CTI	≥ 400	Izolační síla	≥ 10 ⁸ Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	GWFI	960 °C
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Struktura vrstev kontaktu konektoru	3-µm Ag
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	120 °C		

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	2,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	16 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 12
Průřez propojení AWG, max.	AWG 4
Pevné, min. H05(07) V-U	2,5 mm ²
Pevné, max. H05(07) V-U	10 mm ²
Stočené, min. H07V-R	10 mm ²
Stočené, max. H07V-R	16 mm ²
Pružné, min. H05(07) V-K	2,5 mm ²
Pružné, max. H05(07) V-K	16 mm ²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.	2,5 mm ²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.	16 mm ²

Datum vytvoření 17. července 2019 21:25:26 CEST

OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16 BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 2,5 mm²
min.

s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 16 mm²
max.

Upínatelný vodič	Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem	
		jmen.		2,5 mm ²	
AEH	Průřez připojení vodiče	Délka odizolování		jmen.	20 mm
		Délka odizolování		jmen.	18 mm
AEH	Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem	
		jmen.		4 mm ²	
AEH	Průřez připojení vodiče	Délka odizolování		jmen.	20 mm
		Délka odizolování		jmen.	18 mm
AEH	Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem	
		jmen.		6 mm ²	
AEH	Průřez připojení vodiče	Délka odizolování		jmen.	20 mm
		Délka odizolování		jmen.	18 mm
AEH	Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem	
		jmen.		10 mm ²	
AEH	Průřez připojení vodiče	Délka odizolování		jmen.	21 mm
		Délka odizolování		jmen.	18 mm
AEH	Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem	
		jmen.		16 mm ²	
AEH	Průřez připojení vodiče	Délka odizolování		jmen.	21 mm
		Délka odizolování		jmen.	18 mm

Max. upínací rozsah 16 mm²

Jmenovité údaje podle IEC

Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	76 A	Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	71 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	70 A	Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	62 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	1 000 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	1 000 V	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	8 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	8 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	8 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 800 A		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637	ETIM 6.0	EC002637
eClass 6.2	27-26-07-04	eClass 9,1	27-44-04-02
eClass 9.0	27-44-04-02		

**OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16
BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Poznámky**

Poznámky	• Další barvy na vyžádání • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů. • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4 • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1 • P na nákresu = rozteč • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace. • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
IPC shoda	Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Soubory ke stažení


Bílý papír UL 600 V	Download Whitepaper
Řízení pohybu, bílý papír	Download Whitepaper

OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16 BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Graph



Graph



Výhoda produktu



Easy connection of conductors
WIRE READY

Výhoda produktu




Quick wiring

OMNIMATE Power - řada BU/SU 10,16 **BUF 10.16IT/04/180MSF4SH180 AG BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výhoda produktu



Single-handed operation
Automatic latching