

DPM8605 DC/DC MĚNIČ NAPĚTÍ

KOMPAKTNÍ 300W BUCK MĚNIČ S MOŽNOSTÍ UKLÁDÁNÍ PROVOZNÍCH REŽIMŮ

JOY-IT

SPECIÁLNÍ FUNKCE

- ✓ Programovatelné výstupní napětí
- ✓ Programovatelný výstupní proud
- ✓ Provoz CV & CC
- ✓ Deset programovatelných předvoleb
- ✓ Dálkové ovládání přes TTL a MODBUS
- ✓ Digitální LCD displej pro napětí, proud a teplotu
- ✓ Automatický ventilátor s regulací teploty



Vyzkoušejte výjimečnou flexibilitu a maximální spolehlivost v kompaktním pouzdře - náš moderní napájecí zdroj dostane vaše projekty rychle a přesně na místo určení. Nezáleží na tom, zda realizujete jemné měřicí sestavy v laboratoři, testujete robustní prototypy v dílně nebo provádíte průběžné zátěžové zkoušky v profesionálním prostředí: Toto zařízení vždy nabízí plynulé přechody mezi různými provozními stavy a dokonale se přizpůsobí vašim pracovním postupům.

Díky přehlednému displeji je sledování a nastavování parametrů hračkou, zatímco tichý ventilátor s regulací teploty zajišťuje, že elektronika spotřebiče zůstává při každém zatížení v ideální provozní teplotě. Díky uložitelným provozním režimům budete mít preferovaná nastavení po ruce během okamžiku - pro maximální účinnost a minimální časové výdaje.

Jeho robustní konstrukce a vysoce kvalitní zpracování zaručují odolnost i v náročných podmínkách. Všestranné možnosti připojení umožňují bezproblémovou integraci do stávajících řídicích a automatizačních prostředí a s volitelným dálkovým ovládáním získáte další flexibilitu pro vzdálené nebo automatizované aplikace. Spolehněte se na výkonný a spolehlivý systém, který poskytuje nekompromisní výkon a posouvá vaše inovace vpřed.

Náš modul zaujme také energeticky úsporným provozem: nejmodernější technologie spínání minimalizuje tepelné a výkonové ztráty, takže si vždy užijete stabilní výkon i během dlouhého používání. Důmyslná konstrukce krytu zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a snadnou údržbu, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti. S tímto spolehlivým partnerem můžete své projekty realizovat efektivně a udržitelně - pro výsledky, které vás ohromí a šetří zdroje.

HLAVNÍ FUNKCE

Rozhraní	TTL, MODBUS
Konstantní režimy	CC (konstantní proud) a CV (konstantní napětí)
Řízení teploty	Automatický ventilátor s regulací teploty

VSTUPNÍ PARAMETRY

Rozsah vstupního napětí	10 - 75 V
-------------------------	-----------

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Rozsah výstupního napětí	0,01 - 60 V
Rozsah výstupního proudu	0,001 - 5 A
Rozsah výstupního výkonu	0 - 300 W

ÚDAJE O VÝKONU

Rozlišení výstupního napětí	10 mV
Rozlišení výstupního proudu	1 mA
Výstupní zvlnění	< 50 mVpp
Účinnost konverze	92 %
Přesnost zobrazení	Napětí: 10 mV, proud: 1 mA
Odolnost proti poruchám napětí	0.2 % + 1 pozice
Tolerance chyby měření proudu	0.5 % + 1 pozice
Doba odezvy	< 50 ms

DALŠÍ INFORMACE

Hmotnost	374 g
Rozměry	112 x 131 x 55 mm
Článek č.	JT-DPM8605
Rozsah dodávky	JT-DPM8605
Číslo celního sazebníku	8504403000
EAN	4250236819501

