

Značkovače pro svorky - UC-TM 5 GN - 0818315

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm

Vaše výhody

- ☒ Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
- ☒ Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
- ☒ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
- ☒ Popisky ve formě jednotných matic lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
- ☒ Podložky poskytují místo pro funkční texty
- ☒ Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
- ☒ Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356135405

Technické údaje

Rozměry

Šířka (a)	5 mm
-----------	------

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Poznámka	možnost popisu pomocí CMS
Barva	zelená
Provedení	vysoký
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	96
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	12

Značkovače pro svorky - UC-TM 5 GN - 0818315

Technické údaje

Všeobecné

Možnost potíštění	technologií UV-LED
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	zajištěný do vysoké drážky štítku
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
Třída I	3
Třída F	2
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
-----------------	----------

Značkovače pro svorky - UC-TM 5 GN - 0818315

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Příslušenství

Zásobník

P1 UC-MAG 1 - 5146079



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>