

Popisky přístrojů - LS-EMSP-AL (50X30) - 0831617

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, hliníková, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šrouby, nýty, velikost popisovaného pole: 50 x 30 mm

Vaše výhody

- ✓ Hliníkové označení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty

Obchodní data

package_quantity	5
GTIN	4046356925662

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	29,8 mm
Šířka (a)	59,7 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	3,20 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 120 °C (Při teplotách nad 80 °C jsou možné lehké změny povrchu materiálu)
----------------------------	--

Všeobecné

Barva	hliníková
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	hliník
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	10
Možnost potištění	Přímý laserový popis
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Postup	Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou
Zkušební doba	96 h
Poznámka	Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu.
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02

Popisky přístrojů - LS-EMSP-AL (50X30) - 0831617

Technické údaje

Všeobecné

Postup	A
Zkušební doba	96 h
Poznámka	Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu.
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Střídavé klima kondenzační vody s SO2 zkušební specifikace	DIN 50018:2013-05
Stupeň klimatu	AHT 1,0 S
Cykly	2
Výsledek zkoušky kondenzované vody	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Šrouby, nýty

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629
eCl@ss 10.0.1	27400629

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Příslušenství

Zásobník

TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836



Popisky přístrojů - LS-EMSP-AL (50X30) - 0831617

Příslušenství

Tiskový systém

TOPMARK LASER - 0831831



TOPMARK NEO SET - 1012018



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>