

Šroubení membrány - MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - 1415186

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Šroubení membrány, materiál šroubového uzávěru: Polypropylen, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 4 mm ... 10 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16, barva: světle šedá

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626038001

Technické údaje

Rozměry

Délka	15 mm
Délka bez připojovacího závitu	7 mm
Průměr spojovacího závitu	16 mm
Šestihran rohový rozměr	32 mm
Délka připojovacího závitu	8 mm
Průměr průchozího otvoru	16 mm ... 16,7 mm
Vnější průměr vedení	4 mm ... 10 mm

Podmínky okolí

Krytí (IP)	IP66
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 65 °C

Všeobecné

Materiál šroubového uzávěru	Polypropylen
Materiál těsnění	TPE
Stíněno	ne
Typ závitu strana připojení	M16
Druh závitu připojovací roviny	M16
Barva	světle šedá
Pokyn pro montáž	pro tloušťky stěn 0,8 mm ... 3,5 mm, pro vyvrtaný otvor 16 mm ... 16,7 mm
Výrobce	WISKA
Označení výrobce	CLIXX 16

Environmental Product Compliance

Šroubení membrány - MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - 1415186

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379216
eCl@ss 8.0	27379216
eCl@ss 9.0	27144433

ETIM


ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151802
--------------------	----------

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>