

Šroubení membrány - MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - 1415187

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Šroubení membrány, materiál šroubového uzávěru: Polypropylen, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 6 mm ... 13 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20, barva: světle šedá

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626038018

Technické údaje

Rozměry

Délka	15 mm
Délka bez připojovacího závitu	7 mm
Průměr spojovacího závitu	20 mm
Šestihran rohový rozměr	34 mm
Délka připojovacího závitu	8 mm
Průměr průchozího otvoru	20 mm ... 20,7 mm
Vnější průměr vedení	6 mm ... 13 mm

Podmínky okolí

Krytí (IP)	IP66
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 65 °C

Všeobecné

Materiál šroubového uzávěru	Polypropylen
Materiál těsnění	TPE
Stíněno	ne
Typ závitu strana připojení	M20
Druh závitu připojovací roviny	M20
Barva	světle šedá
Pokyn pro montáž	pro tloušťky stěn 0,8 mm ... 3,5 mm, pro vyvrtaný otvor 20 mm ... 20,7 mm
Výrobce	WISKA
Označení výrobce	CLIXX 20

Environmental Product Compliance

Šroubení membrány - MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - 1415187

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379216
eCl@ss 8.0	27379216
eCl@ss 9.0	27144433

ETIM


ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
ETIM 7.0	EC002024

UNSPSC

UNSPSC 13.2	32151802
--------------------	----------

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>