Svorka desky plošných spojů - SPT 16/ 1-V-10,0 BK - 1826952

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 1000 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: černá

Vaše výhody

- Přípojka Push-in bez použití nástrojů
- Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
- Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
- Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356867610

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	29 mm
Rozteč	10 mm
Šířka [w]	11,8 mm
Konstrukční výška	31,3 mm
Výška [h]	35,4 mm
Délka pinu [P]	4,1 mm
vzdálenost kolíků	15 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,7 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	SPT 16/..-V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	8 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	8 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	1000 V
Jmenovité napětí (III/2)	1000 V

Svorka desky plošných spojů - SPT 16/ 1-V-10,0 BK - 1826952

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	76 A
Jmenovitý průřez	16 mm²
Délka odstranění izolace	18 mm
Počet pólů	1

Data připojení

Průřez vodiče AWG min.	20
Průřez vodiče AWG max.	4
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,75 mm²
	4 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432

Svorka desky plošných spojů - SPT 16/ 1-V-10,0 BK - 1826952

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

IECEE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	76 A
mm²/AWG/kcmil	


SEV	
Jmenovité napětí UN	1000 V
Jmenovitý proud IN	76 A
mm²/AWG/kcmil	16

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**C**
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	66 A	66 A
mm²/AWG/kcmil	20-4	20-4


Výkresy

Vrtací schéma



Svorka desky plošných spojů - SPT 16/ 1-V-10,0 BK - 1826952

Diagram




Typ: SPT 16/...-V-10,0-ZB

Zkouška v souladu s normou EN 60512-5-2:2003-01

Redukční faktor = 1

Počet pólů: 5

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com