Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek zobrazuje 2-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 5, barva: zelená. Výrobek může být přiřazen k různým počtům pólů!





Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918202026

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	22,3 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	20,32 mm
Šířka [w]	27,94 mm
Konstrukční výška	31,5 mm
Výška [h]	36,5 mm
Délka pinu [P]	5 mm
vzdálenost kolíků	15,24 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,3 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MKKDS 3
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	400 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	22 A

Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovitý průřez	2,5 mm²
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A3
Délka odstranění izolace	7 mm
Počet pólů	5
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	0,5 mm²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let

Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Technické údaje

Environmental Product Compliance

	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

RS / CCA / UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

RS

CCA	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	4

Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Aprobace

UL Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	125 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

cUL Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	125 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12

SEV	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	4

EAC

cULus Recognized

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZS 0,6X3,5 - 1205053



Popisky svorek, potištěné

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/ 5-5,08 - 1907759

Příslušenství

Můstek

EBP 2- 5 - 1733169




Kryt

EA-MKDS - 1711408




Výkresy

Vrtací schéma



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com