

Anténa - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Všesměrová anténa, 868 MHz / 900 MHz, zisk: 2 dBi, polarizace: lineární, úhel otevření: h/v 360°/50°, krytí: IP66, přípojka: N (zdiřka), pro montáž do skříňového rozvaděče (volitelně: montáž na stěnu)

Vaše výhody

- ☒ Pro volně pohyblivé aplikace
- ☒ Pro vícebodové spojení nebo spojení mesh

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356916844

Technické údaje

Rozměry

Výkres v měřítku	
Výška	84 mm
Průměr	36 mm

Okolní podmínky

Druh ochrany	IP66
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C

Všeobecné

S přípojovacím kabelem	ne
Frekvenční rozsah	900 MHz
	868 MHz ... 960 MHz
Otvírací otvor vodorovně	360 °
Otvírací otvor svisle	50 °
Polarizace	lineární vertikální
Impedance	50 Ω

Anténa - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Technické údaje

Všeobecné

Zisk	2,15 dBi
Typ připojení	Typ N (zdířka)
Materiál	Xenoy 5720U-7014 (Kryt antény)
Způsob montáže	Rozvaděč
Pokyn pro montáž	Volitelně montáž na zeď

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 4.0	EC000416
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43221715
--------------------	----------

Příslušenství

Montážní materiál


RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870




Výkresy

Anténa - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802


Výkres v měřítku



Výkres v měřítku



Schématický výkres



Schématický výkres

