


DATOVÝ LIST - NZM1-XAD160



Adaptér na sběrnice, 3p, pro NZM1, 160A, UL508

Typ NZM1-XAD160
Catalog No. 104554



Dodavatelský program

Sortiment			60mm systém Kompaktní systém
Základní funkce			Sběrnicev adapter pro NZM
Dílčí sortiment			Adaptéry pro výkonové jističe a vypínače
Funkce			Pro montáž na ploché sběrnice Cu 12-30 x 5-10, na dvojité a trojitý T-profil
jmenovité provozní napětí	U _e	V AC	690
Odolný proti teplotám			do 120°C
Rated diversity factor			Interior housing temperature 25° C 35° C 45° C 55° C NZM1 1.00 1.00 0.92 0.84 ≤ 125 A 1.00 0.94 0.88 0.81 RDF 1.00 0.94 0.88 0.81 NZM1 1.00 0.94 0.88 0.81 160 A 1.00 0.94 0.88 0.81 RDF IEC 61439: busbar ≥ 120 mm²
Samozhášecí			podle UL 94
Odolnost proti plazivým proudům			CTI 200
Počet pólů			3 pole
Jmenovitý proud	I _e	A	160
Šířka adaptéru		mm	92
Použitelný pro			NZM1, PN1, N(S)1
Cu factor		kg	0,25

Poznámky

For switch and standard connection with box terminal.

Integrated adapters allow connection to system on top or bottom.

Increased protection against direct contact on the switch output side is possible in conjunction with IP2X protection against contact with a finger.

Latch fitting to busbar using combination stand

Can be adjusted to 5-mm and 10-mm rail thicknesses and back thanks to the integrated combination stand.

Rated short-circuit switching capacity 35 kA at 480 V.

Mounted by latching onto de-energized busbar.

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar adapter (EC001531)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecI@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
Mounting rail armament			None
Type of electric connection			Other
Rated current I _n		A	160
Min. busbar thickness		mm	5
Max. busbar thickness		mm	10
Width of the adapter		mm	92
Rail width		mm	30
Busbar distance		mm	60

aprobace,

Product Standards	UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 61439-1; CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS, DIHS7
CSA File No.	236217
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability	Refer to approbation report
Specially designed for North America	No
Suitable for	Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker	Refer to approbation report
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	Feeder circuits

Rozměry

