



Montážní kit hlavního vypínače, rukojeť černá, konstrukční velikost 1



Typ
Catalog No.

NZM1-XHB
266626

Dodavatelský program


Equipment supplied			Door coupling rotary handle with rotary drive NZM...-XV4 extension shaft External warning plate/markings plate in German/English Black and yellow lightning symbol
Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Montážní kit hlavního vypínače
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM1
Popis			Sada pro použití jako hlavní spínač.
Funkce			S černým dveřním kontaktním otočným madlem
Protection class			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Locking facility			lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks can also be modified in I position With door interlock
Door interlock			Door interlock on OFF with max. 3 padlocks can also be modified in I position After the door interlock is activated, must not be opened while on ON or TRIP. Must only be opened on OFF Can be modified such that it can be defeated from the outside using a screwdriver Not defeated in the locked OFF position. Can only be switched ON when the door is closed
Project planning information			External warning plate/designation label can be clipped on. For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Použitelný pro			NZM1(-4) PN1(-4), N(S)1(-4)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])		
Lockable		Yes
Colour		Black
Suitable for emergency stop		No
With extension shaft		Yes
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnecter		Yes

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12



Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point