



Stykačová kombinace Y-D, 3p, 37kW/400V/AC3

Typ SDAINLM70(230V50HZ,240V60HZ)
Catalog No. 239895
Alternate Catalog No. XTSD070D11F

Dodavatelský program

Sortiment			Kombinace stykačů
Aplikace			Kombinace stykačů pro spouštění motorů ve hvězdě-trojúhelníku
Příslušenství			kombinace hvězda-trojúhelník SDAINL
Kategorie užití			AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu
			
poznámka			Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Popis			Četnost spínání: max. 30 rozběhů za hodinu
Jmenovitý pracovní proud			
AC-3			
380 V 400 V	I _e	A	70
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz			
AC-3			
220 V 230 V	P	kW	18.5
380 V 400 V	P	kW	37
500 V	P	kW	45
660 V 690 V	P	kW	37
Max. doba přepnutí		s	20
Ovládací napětí			230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC			AC ovládání
Jednotlivé komponenty kombinace			
Síťový stykač Q11		Typ	DILM40 + DILM150-XHI31
Stykač pro spínání do trojúhelníku Q15		Typ	DILM40 + DILM150-XHI11
Stykač pro spínání do hvězdy Q13		Typ	DILM40 + DILM150-XHI11
Časové relé K1		Typ	ETR4-51
Náhradní pomocné kontakty			
			
Q11			


Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _n	A	70
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	6.7
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vs}	W	20
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{ve}	W	10.2
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Kombinace stykacu (ecI@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])		
Function		Star-delta contactor
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	230 - 230
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	240 - 240
Rated control supply voltage Us at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating		AC
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	70
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	37
Rated operation power NEMA	kW	0
Type of electrical connection of main circuit		Screw connection
Degree of protection (IP)		IP00
Degree of protection (NEMA)		Other



1: Nadproudová relé

Rozměry



Základní přístroj s blokem pomocných kontaktů

