



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Nabíječka akumulátorů BC4

VOLTcraft.

Obj. č.: 285 26 76



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této nabíječky akumulátorů BC4.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány.

Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

- Nabíjení až 4 akumulátorů NiCd/NiMH typů „AAAA“, „AAA“, „AA“, „A“, C, SC se jmenovitým stejnosměrným napětím 1,2 V a Li-ion „IMR“ / „INR“ / „ICR“ s jmenovitým stejnosměrným napětím 4,2 V. Každá ze 4 nabíjecích šachet je vybavena samostatnou kontrolou údržby jednotlivých akumulátorů, takže můžete vložit do jednotlivých šachet různé (výše uvedené) typy akumulátorů s různými kapacitami.

Tuto nabíječku můžete napájet pouze pomocí přiloženého USB-A/USB-C kabelu ze zdroje 5 V/DC.

Rozsah dodávky

Nabíječka

USB-A/USB-C napájecí kabel

Návod k obsluze

Připojovací kabel USB

Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen. Zařízení se dodává s kabelem USB s portem USB-C pro zařízení a portem USB-A pro adaptér/zařízení. Používejte pouze vhodné adaptéry/zařízení s portem USB-A! Před uvedením do provozu dbejte na dodržení minimálních technických požadavků na adaptéry na zadní straně nabíječky (DC 5V/2A)! Pokud je některá z elektrických součástí (připojovací kabel USB, nabíječka) poškozena, zařízení dále nepoužívejte.

Neprovádějte žádné změny na připojovacím kabelu USB ani na nabíječce.

Nikdy netahejte za připojovací kabel, abyste odpojili zařízení od adaptéru.

Vždy jej vytahujte ze zařízení/adaptéru pomocí úchopných ploch, které jsou k tomu určeny.

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte připojovací kabel ze spotřebiče a uložte jej odděleně od spotřebiče. Kabel nepřehýbejte ani nezauzlujte.

Dbejte na to, aby kabel nebyl přiskřípnutý, zalomený, poškozený ostrými hranami nebo mechanicky namáháný.

Vyhnete se nadměrnému tepelnému namáhání propojovacího kabelu v důsledku extrémního tepla nebo extrémního chladu.

Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen pouze ekvivalentním typem kabelu.

Kabely vždy pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout nebo se do nich zachytit. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu.

Kontrolní prvky

Zařízení nemá žádné ovládací prvky, ale provádí nabíjecí procesy automaticky.

K dispozici jsou celkem 4 nabíjecí sloty s nastavitelnými kovovými svorkami.

Nad nabíjecími sloty jsou umístěny celkem čtyři LED, které indikují stav nabíjení a proces nabíjení, a zařízení má také zásuvku USB-C pro připojení k napájecímu zdroji pomocí přiloženého propojovacího kabelu.

Neexistují žádné ovládací prvky pro nastavení/změnu/kontrolu procesu nabíjení.

Instalace

Pro uvedení tohoto výrobku do provozu není nutná žádná instalace.

Upozorňujeme, že výrobek není dodáván se síťovým adaptérem.

Výrobek musí být připojen k vhodnému napájecímu zdroji, viz Technické údaje.

Obsluha

1. Zasuňte zástrčku USB-C přiloženého propojovacího kabelu do portu USB-C na horní straně nabíječky.
2. Zasuňte zástrčku USB-A propojovacího kabelu do zásuvky USB-A vhodného adaptéru nebo nabíjecího koncového zařízení.
3. Ujistěte se, že je adaptér správně připojen k elektrické síti nebo že je koncové zařízení dostatečně napájeno (5 V / 2 A nebo více) nebo je dostatečně nabitě (např. notebook, powerbanka atd.).
4. Po správném připojení nabíječka automaticky rozpozná napájecí zdroj a zahájí proces nabíjení. Na začátku se všechny čtyři LED kontrolky jednou rozsvítí zdola nahoru a poté zhasnou.
5. Nyní vložte akumulátory. Jako vodičko použijte značky "+" a "-" v nabíjecích bodech. Celkem lze současně nabíjet až 4 akumulátory. Při vkládání akumulátoru dbejte na to, aby byl pevně sevřen a nebyl v nabíjecím slotu volně. Kovové upínací prvky lze stlačit dolů, aby bylo možné nabíjet akumulátory různých velikostí. Používejte pouze kompatibilní akumulátory!
6. 4i LED kontrolky ukazují aktuální úroveň nabití vloženého akumulátoru a během nabíjení se pohybují směrem nahoru (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
7. Po úspěšném dokončení nabíjení se nad vloženými akumulátory trvale rozsvítí LED kontrolky. Nyní vyjměte nabitě akumulátory a odpojte nabíječku od napájecího zdroje.

Řešení problémů

Chyba	Důvod	Náprava
LED kontrolka nad vloženým akumulátorem ukazuje všechny čtyři čárky a bliká.	Akumulátor je vložen nesprávně.	Vložte akumulátor podle vyznačené polaritě "+" a "-".
Akumulátory jsou vloženy správně, ale nerozsvítí se žádná LED kontrolka.	Spotřebič není připojen k elektrické síti nebo je napájecí zdroj nedostatečný.	Připojte zařízení k vhodnému napájecímu zdroji (adaptér/koncové zařízení, viz Technické údaje) pomocí propojovacího USB kabelu.
LED kontrolka nad akumulátorem indikuje pouze úroveň nabití, ale poté zcela bliká.	V nabíjecím slotu pod příslušnou LED kontrolkou je baterie.	Okamžitě vyjměte baterii a k nabíjení vkládejte pouze kompatibilní akumulátory!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do nabíječky akumulátorů. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení

Vstupní napětí/proud.....	Vstup: DC 5V/2A (vstup USB-C®)
.....	Výstup 1: DC 4,2 V 2 A*1 (slot 4), 1 A*2, 0,5 A*4
.....	Výstup 2: DC 1,48 V 0,5 A*4
Trickle charge.....	200 mA ± 50 mA (pouze pro Ni-MH baterie)
Materiál.....	ABS
Spotřeba energie.....	10 W
Maximální nabíjecí napětí.....	Li-ion: 4,2 V ± 0,05 V
.....	NiMH: 1,48 V ± 0,05 V
Kompatibilní akumulátory.....	1,2 V Ni-MH/CD: A, AA, AAA, AAAA, C, SC
.....	3,6 V/3,7 V Li-ion (IMR/INR/ICR):
.....	10340/10440/14500/14650/16340/17335/17500/
.....	17670/18350/18500/18650/18700/20700/21700/2
2.....	650/22700/26500/26650

Okolní podmínky

Provozní teplota a provozní vlhkost.....	0°~40 °C/ ≤ 45 % rH (nekondenzující)
Skladovací teplota a skladovací vlhkost.....	-20°~70 °C a 85 % rH (nekondenzující)

Ostatní

Rozměry (D x Š x V).....	118 x 96 x 33 mm
hmotnost.....	cca 127 g

KOV/03/2024