



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

gv

Zkoušečka baterií BT-12DIG

VOLTcraft

Obj. č.: 286 81 64



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zkoušečky baterií Voltcraft.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tento výrobek je tester baterií, který dokáže otestovat více než 12 typů jednorázových baterií a nabíjecích akumulátorů.

Zvláštní funkce zahrnují:

- Zobrazení naměřeného napětí a kapacity v procentech.
- Funkce automatické detekce identifikuje typ baterie a zvolí správné parametry testu.

Popis a ovládací prvky



Vložení/výměna baterie

1. Otevřete kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie dle uvedené polaroty v přihrádce.
3. Uzavřete zpět kryt přihrádky.



- Pro delší životnost baterií používejte nenabíjecí baterie.
- Vyměňte baterie, když je indikátor životnosti baterií nízký.
- Stisknutím a podržením tlačítka samokontroly zobrazíte stav nabití baterie zkoušečky v procentech.

Obsluha

Předpokladem je, že:

Tento výrobek podporuje daný typ baterie. Viz část: Technické údaje

1. Zkontrolujte typ baterie a najděte odpovídající slot na zkoušečce.
2. (Válcové baterie) baterie by se měla dotýkat (+) pólu na zkoušečce, poté použijte testovací kabel a dotkněte se (-) pólu baterie.
3. (Ostatní baterie) umístěte baterii na zkoušečku tak, aby polarita baterie odpovídala polaritě označené na zkoušečce.
4. Po navázání kontaktu se na displeji zobrazí kapacita baterie (%) a poté napětí (V).
5. Po dokončení testování odpojte baterii od kontaktů. Zkoušečka se automaticky vypne.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zkoušečky baterií. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:.....2x baterie typu AAA 1,5 V

Podporované typy baterií a akumulátorů: . 1.2 V Ni-MH / Ni-Cd:

.....AAA, AA, C, SC, D, N

.....3.7 V Li-ion:

.....10440, 14500, 14650, 16340,

.....17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650,

.....32650

.....3.2 V LiFePo4:

.....10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500,

.....18500, 18650, 26500, 22650, 26650

.....1.45 V baterie do naslouchadel:

.....A10, A13, A312, A675

.....1.5 V suché alkalické články:

.....AAA, AA, C, SC, D, N

.....3.0 V Lithiové válcové baterie:

.....CR123A, CR2, CR-V3

.....3.0 V Lithiové knoflíkové baterie:

.....CR927, CR1025, CR1216, CR1220, CR1616,

.....CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320,

.....CR2430, CR2450

.....6.0 V Lithiové: 2CR5, CR-P2

.....9.0 V Alkalické: Ni-MH

.....12 V Alkalické: 23 A, 27 A

Provozní podmínky:.....0 až +40 °C, 20 – 80 % RH (nekondenzující)

Skladovací podmínky:-20 až +80 °C, 0 – 80 % RH (nekondenzující)

Rozměry (D x Š x V):.....156 x 93 x 24,3 mm

Hmotnost:.....154,6 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/11/2024