

JT-PS360-C

Ultrakompaktní laboratorní zdroj s výkonem 360 W



Náš nový ultrakompaktní laboratorní napájecí zdroj stanovuje standardy z hlediska výkonu a kompaktnosti. I přes své mimořádně praktické rozměry nabízí vynikající technické údaje a funkce:

Díky variabilnímu rozsahu výstupního napětí 0-60 V je vhodný pro širokou škálu aplikací. S rozsahem výstupního proudu 0 - 6 A a výstupním výkonem až 360 W je JT-PS360-C připraven podpořit i ty nejnáročnější projekty.

Zařízení zajišťuje spolehlivý výkon i v extrémních podmínkách. Ať už v laboratoři, dílně nebo na cestách, tento napájecí zdroj je neviditelným společníkem.


HLAVNÍ FUNKCE

Speciální funkce	Ultrakompaktní laboratorní zdroj Ovládání pomocí softwaru pro PC Konstantní napětí & Režim konstantního proudu
------------------	--

Vstupní napětí	200 - 240 V AC / 100 - 120 V AC
Výstupní napětí	0 - 60 V
Výstupní proud	0 - 6 A
Výstupní výkon	0 - 360 W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozlišení napětí	0.01 V
Aktuální rozlišení	0.001 A
Přesnost napětí	± 0,3 % + 3 číslice
Aktuální přesnost	± 0,5 % + 5 číslic
Ripple	100 mV VPP
Doba odezvy v režimu konstantního napětí	2 ms @ 0,1 A - 5 A
Regulace zátěže v režimu konstantního napětí	± 0,1 % + 2 číslice
Regulace zátěže v režimu konstantního proudu	± 0,1 % + 3 číslice
Rozsah měření elektrický náboj	0 - 9999,99 Ah
Rozsah měření energie	0 - 99999,99 Wh
Zobrazit	1.54" (3,91 cm) displej LCD
Ochranné funkce	Ochrana proti přehřátí: nad 90 °C Přepětová a nadproudová ochrana: nastavitelná



DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	200 x 115 x 57 mm
Hmotnost	1430 g
Článek č.	JT-PS360-C
Odeslané položky	JT-PS360-C, kabel Micro USB, kabel s aligátorovou sponou, napájecí kabel
Celní sazebník č.	8504403000
EAN	4250236826295