

Siloměr PCE-FTS50

Obj. č.: 245 24 35



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup siloměru PCE Instruments.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- 1× siloměr
- 1× šroubovací traverza
- 1× zkušební hák
- 1× šroub
- 1× návod k obsluze

Popis a ovládací prvky



Příprava

Před použitím je nutné na zkušební stanici namontovat odpovídající měřicí přístroj.

K tomu je zapotřebí montážní deska ADP-UNI. Následně musí být na montážní desku upevněn odpovídající měřicí přístroj.

Kromě toho se také musí upevnit, resp. namontovat zkušební stanice samotná. Za tím účelem najdete v základní desce různé otvory a závity, které umožňují montáž na desku stolu, dílenský stůl nebo i horizontálně.

Aby bylo možné provádět správné měření, je potřeba namontovat i hák.

Měření

Pomocí zkušební stanice a odpovídajícího siloměru lze měřit tahové a tlakové síly. Připevněte odpovídající zkoušený objekt na zkušební stanici a siloměr. Následně pomocí ručního kolečka nastavte odpovídající výšku.

Dejte také pozor, aby byl měřič dráhy vynulovaný. Následně lze ručním kolečkem na přístroji změřit tahovou nebo tlakovou sílu. Na měřiči dráhy se současně zobrazí dráha pojezdu.



Při nesprávné obsluze může dojít k pohmoždění rukou. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do siloměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro siloměru.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozsah síly	max. 500 N
Dráha pojezdu	cca 235 mm (bez měřicího přístroje a háku)
Stoupání vřetene	2 mm
Ruční kolečko	průměr 120 mm
Základní deska	150 × 230 mm
Výška	500 mm
Hmotnost	cca 8,8 kg (bez měřicího přístroje)



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/06/2025