

Všestranný a rozhodně moderní tester DBT 500 6/12 V byl navržen tak, aby vyhovoval všem potřebám testování startovacích baterií, startovacích motorů a alternátorů. Přesný a spolehlivý přístroj zaručuje správnou diagnózu díky intuitivnímu barevnému displeji, 3 typům testů a grafické funkci.

## KOMPLEXNÍ TESTOVACÍ FUNKCE



### Test baterií 6 a 12 V :

- Test napětí a stavu nabití.



### Startér 6 a 12 V:

- Zkouška napětí při spuštění.



### Alternátor 6 a 12 V :

- Testování napětí naprázdno a při zatížení a zvlnění proudu při zatížení.



### Průběh vlny

Tato funkce, přímo přístupná pomocí vyhrazeného tlačítka, představuje grafickou analýzu napětí baterie při spuštění. Poskytuje vynikající přehled o stavu baterie.

## POLIVALENTNÍ

- Kompatibilní se 3 typy olovených akumulátorů od 7 do 240 Ah :
  - VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL uzavřené baterie
  - STANDARDNÍ TEKUTINA baterie
  - Baterie START / STOP (EFB/AGM)

### Provozní rozsahy :

CS	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				mezinárodní norma	lodní baterie
100 > 2000 A	100 > 1400 A	100 > 2000 A	26A17 > 245H2	100 > 1400 A	100 > 2000 A

## ULTRA-PRECIZNÍ

- Automatická kompenzace venkovní teploty.
- Dynamické měření odporu minimalizuje vybíjení baterie a poskytuje spolehlivý výsledek, který není zkreslený vlivem :
  - povrchovým nábojem
  - parazitní spotřeby (světla, různé kontrolky atd.)
  - závady kontaktů (oxidace svorek/konektorů, uvolněné koncovky).

## INTUITIVNÍ A BEZPEČNÝ



- 2,4palcový barevný displej.
- Kontrola napětí baterie na grafu.
- Výsledky testů lze stáhnout a uložit v elektronické podobě.
- Ochrana proti přepólování.



### Rozhraní přeložené do 12 jazyků



		TEST			RESULT		TEPLOTA KOMPENZACE			
Bate-rie A	Bate-rie V	NABÍJENÍ & START SYSTÉM VOZIDLA								
6-12 V	7 >240 Ah	• min 5 V	6-12 V	1 s	okamžité	•	80 x 20 x 140	mm	100 cm	0.3 kg