

Solární nabíječka PA0273

LogiLink.

Obj. č.: 258 56 12



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru solární nabíječky LogiLink.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Solární powerbanka je ideální pro rychlé nabíjení vašich zařízení venku. Solární panel absorbuje přirozené sluneční světlo a přeměňuje ho na energii, díky čemuž je tato nabíječka ideálním společníkem na každý výlet, kempování, turistiku nebo rybaření.

Rozsah dodávky

- 1x solární powerbanka 10 000 mAh
- 1x kabel 2 v 1 USB-C a Micro-USB
- 1x uživatelská příručka

Popis funkcí

Pohodlné současné nabíjení

Rychlé nabíjení dvou zařízení pomocí portů USB-C PD 2.0 a USB-A QC 3.0 současně, poskytuje až 18 W pro vaše zařízení s vysokou spotřebou energie.

Rychlé nabíjecí vstupy

Rychle nabíjíte svou powerbanku pomocí portu USB-C nebo Micro-USB.



Získejte energii, když jste v nouzi

Funkce solárního nabíjení pro nouzové použití nebo jako pomocný zdroj energie.



Praktická nouzová svítidla

Integrovaná dvoubarevná LED svítidla se 3 režimy: stálé svícení, SOS a stroboskop. Režim SOS lze použít jako nouzové světlo ve tmě nebo k osvětlení celé místnosti.

Víceúrovňová ochrana

Tyto powerbanky jsou extrémně bezpečné a spolehlivé a jsou vybaveny ochranou proti nadproudu, přepětí, přehřátí a zkratu.



Před každým použitím zkontrolujte úroveň nabití vestavěného akumulátoru. Před použitím úplně dobijte vestavěný akumulátor.



Ujistěte se, že připojení Vašeho mobilního zařízení je v souladu s nabíječkou (viz Technické údaje).

Vždy si přečtěte i návod k obsluze mobilního zařízení.

Nikdy USB výstupy nezkratujte.

USB kabely nejsou vhodné pro datové přenosy.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solární nabíječky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.



Technické údaje

Kapacita baterie	10 000 mAh
Baterie	3,7 V lithiová baterie
Vstupní příkon (max.)	Micro USB: 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W) *Celkový příkon max. 18 W.
Vstupní výkon solárního panelu	5 V/0,25 A
Rozhraní pro napájení	USB-C a Micro-B
Výstupní výkon (max.)	USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W) USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W) *Celkový výstup max. 18 W.
Výstupní rozhraní:	USB-C a USB-A
Materiál pouzdra	ABS
LED indikátor	Ano
Rozměry	16,3 x 8,4 x 1,8 cm
Hmotnost (g)	285 g
Inteligentní rychlé nabíjení	Ano
Rychlé nabíjení	QC 3.0
Napájení	PD 2.0
Typ nabíjecího kabelu	2 v 1 USB-C a Micro-USB nabíjecí kabel
Délka kabelu (cm)	30
Solární nabíjení	Ano
Svítilna	LED svítlna 18 ks bílých LED diod a 18 ks oranžových LED
Krytí	IP44
Provozní teplota	-10–45 °C
Provozní vlhkost	40–60 % RH (bez kondenzace)
Skladovací teplota	0–40 °C
Skladovací vlhkost	40–60 % relativní vlhkost (bez kondenzace)

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/07/2025