



NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický vodovodní kohoutek s průtokovým ohřívačem 3000 W

sygonix



Obj. č.: 288 65 55

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vodovodního kohoutku s průtokovým ohřívačem Sygonix.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Tento výrobek je elektrický vodovodní kohoutek s průtokovým ohřívačem. Výrobek dodává teplou vodu do mrazuvzdorných přípojek studené vody. Teplotu vody lze nastavit na výstupu.


Produkt je určen k instalaci a provozu v rámci následujících omezení:

- Nesmí být ponořen do vody. Produkt odpovídá ochraně IPX4 a je chráněn proti stříkající vodě ze všech směrů.
- Musí být připojen k zásuvce chráněné proti stříkající vodě a uzemněné v blízkosti vodovodního kohoutku.
- Musí být připojen k běžnému přívodu studené vody.

Rozsah dodávky

- Vodovodní kohoutek
- Gumový doraz (předinstalovaný)
- Horní distanční vložka (předinstalovaná)
- Spodní distanční vložka nahoře (předinstalovaná)
- Ruční matice (předinstalovaná)
- Návod k obsluze

Popis a ovládací prvky



Montáž


Produkt instalujte nad umyvadlo.

Důležité: Pokud nemáte s instalací tohoto druhu zkušenosti, svěřte ji odborníkovi.


Požadavky na instalaci:

- Musí být instalován nad umyvadlem. Vzhledem ke své konstrukci nelze produkt instalovat pod umyvadlo.
- Nesmí být ponořen do vody. Produkt odpovídá ochraně IPX4 a je chráněn proti stříkající vodě ze všech směrů.
- Musí být připojen k zásuvce chráněné proti stříkající vodě a uzemněné v blízkosti vodovodního kohoutku.
- Musí být připojen k běžnému přívodu studené vody.
- Přípojka studené vody musí být chráněna proti mrazu.
- Tlak přívodu vody musí být v rozmezí uvedeném v kapitole „Technické údaje“.
- Síťová zásuvka musí odpovídat požadavkům na proud uvedené v „Technických údajích“.
- Zapojte síťovou zástrčku produktu pouze do síťové zásuvky, která je chráněna proudovým chráničem (RCD) s jmenovitým proudem nejvýše 30 mA.

Schéma instalace



Popis instalace



Hrozí nebezpečí úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.


- Udržujte ruce a pracoviště v suchu
 - Před připojením k elektrické síti připojte vodovodní potrubí.
 - Před odpojením od vodovodního potrubí odpojte zařízení od elektrické sítě.
 1. (Pokud je připojen) Vytáhněte síťovou zástrčku kohoutku ze zásuvky.
 2. Uzavřete přívod vody do vodovodního potrubí (C).
 3. Sejměte ochranný kryt z přívodu vody (B).
 4. Sestavte vodovodní kohoutek a nainstalujte jej podle instalačního schématu. Otočte ruční maticí (D) a utáhněte ji, aby se vodovodní kohoutek zajistil.
 5. Připojte přívod vody (C) k přívodu vody (B). V případě potřeby použijte těsnicí pásku.
 6. Otočte páku kohoutku (H) do polohy OFF, aby se kohoutek uzavřel.
 7. Pomalu otevřete přívod vody do přívodního potrubí.
 8. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody. Před pokračováním opravte případné úniky.
 9. Opatrně otočte páčkou kohoutku, aby začala téct voda. Zkontrolujte, zda voda teče.
 10. Otočte páčku kohoutku do polohy OFF, aby se kohoutek uzavřel.
 11. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky chráněné proti stříkající vodě.

■

Vodovodní kohoutek je nainstalován a připraven k použití.

Ovládání


Produkt je vybaven integrovanou ochranou proti chodu nasucho. Ohřev se zapne pouze v případě, že kohoutkem protéká voda. Pomocí páčky kohoutku regulujete průtok a teplotu vody. Teplota vody se zobrazuje na ukazateli teploty vody.



Řešení problémů

Chyba	Příčina	Řešení
■ Indikátor je zapnutý ■ Nevyhřívá	Průtok vody je příliš malý.	Zvyšte průtok vody pomocí kohoutku.
■ Indikátor je zapnutý ■ Nevyhřívá	Byla spuštěna ochrana proti přehřátí	Postupujte podle pokynů v části „Resetování ochrany proti přehřátí“, abyste ochranu proti přehřátí resetovali.
■ Indikátor je vypnutý ■ Nevyhřívá	Produkt je poškozený	Kontaktujte odborníka, aby produkt zkontroloval, zda není poškozený.
■ Nízká teplota vody	Průtok vody je příliš velký	Snižte průtok vody pomocí kohoutku.
■ Nízká teplota vody	Vstupní napětí je příliš nízké	Požadované vstupní napětí najdete v části
■ Vysoká teplota vody	Průtok vody je příliš malý	Zvyšte průtok vody pomocí páčky vodovodního kohoutku.
■ Vysoká teplota vody	Přívod vody je ucpaný	Zkontrolujte, zda není

Resetování teplotní a ochrany proti přehřátí
Resetovatelná ochrana proti přehřátí vypne produkt, pokud se přehřeje. Resetujte ochranu proti přehřátí, abyste mohli produkt dále používat.



1. Nechte produkt vychladnout na pokojovou teplotu.
 2. Pomocí plochého šroubováku zatlačte vyčnívající část (R) nahoru, aby se ochrana proti přehřátí resetovala.

☐ Nyní jste resetovali ochranu proti přehřátí.

☐ Produkt můžete znovu používat.

Údržba a čištění

Tento výrobek kromě příležitostného čištění nevyžaduje žádnou údržbu. Před čištěním výrobku jej nejprve odpojte od el. sítě. K čištění vnějšku výrobku používejte měkký hadřík. V případě většího znečištění můžete hadřík na čištění mírně navlhčit vlažnou mýdlovou vodou. V žádném případě nepoužívejte k čištění výrobku agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla (benzín, ředidla barev a laků), které by mohly poškodit nebo naleptat pouzdro výrobku a ovlivnit jeho správné fungování. K čištění výrobku nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče apod.

Napájecí kabel

- 

Neopravujte ani neopravujte součásti napájecího zdroje, včetně zástrček, napájecích kabelů a napájecích adaptérů. Nikdy nepoužívejte poškozené součásti. Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- Síťová zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
 - Zařízení smí být připojeno pouze do uzemněné zásuvky. Nepoužívejte rozbočovače zásuvek nebo prodlužovací kabely.
 - Nikdy nezapojujte ani neodpojujte síťovou zástrčku, když máte mokré ruce.

- Nikdy neodpojujte síťovou zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Vždy ji vytahujte ze síťové zásuvky pomocí určených úchytů.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Během bouřky z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení ze zásuvky.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není přimáčknutý, ohnutý, poškozený ostrými hranami nebo mechanicky namáhán.
- Vyhněte se nadměrnému tepelnému namáhání napájecího kabelu extrémním teplem nebo chladem.
- Neupravujte napájecí kabel. Jinak může dojít k poškození napájecího kabelu. Poškozený napájecí kabel může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je poškozený.
- Nejprve vypněte příslušnou síťovou zásuvku (např. přes příslušný jistič) a poté opatrně vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen napájecí kabel.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

Elektrické připojení

Provozní napětí..... 220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
 Příkon 3000 - 3600 W
 Třída ochrany..... 1

Přípojka vody

Vstupní připojení 20,955 mm (G1/2) vnitřní závit
 Vstupní trubka 12,7 mm (1/2")
 Teplota vody na přípojce..... Nad bodem mrazu

Tlak a průtok

Jmenovitý tlak 0 MPa
 Pracovní tlak 0,04 - 0,4 MPa
 Teplota ohřáté vody max. 50 °C
 Průtok vody..... 0,8 l/min

Ochrany

Ochrana..... IPX4
 Ochranné mechanismy Resetovatelná ochrana proti přehřátí
 (spouští se při 80 °C)

Ostatní

Délka napájecího kabelu..... 1,2 m
 Provozní teplota 0 až +50 °C
 Skladovací teplota..... -20 až +60 °C
 Rozměry (Š x V x H) (cca) 105 x 210 x 268 mm
 Hmotnost..... cca 960 g



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/10/2025