

JT-RD6006B

Programovatelná laboratorní napájecí jednotka



Objevte černou edici laboratorního zdroje JT-RD6006, která je dokonalou kombinací výkonu a elegantního vzhledu. Toto moderní zařízení dodává napětí až 60 V a 6 A a je vybaveno intuitivní klávesnicí a 9 pamětovými sloty pro snadné ovládání. Díky rozhraní USB jej lze pohodlně ovládat prostřednictvím počítače a integrovaná funkce nabíjení baterií rozšiřuje možnosti jeho použití.

Zařízení nabízí nejen atraktivní design, ale také rozsáhlé ochranné funkce, jako je ochrana proti přepětí a nadproudu a vyměnitelné pojistky.

Kompaktní, výkonný a nyní dostupný ve stylové černé barvě JT-RD6006B je ideálním řešením pro každého, kdo chce spojit spolehlivý zdroj napájení s moderním designem.

HLAVNÍ FUNKCE

Speciální funkce	Funkce nabíjení baterie, Hodnoty lze pohodlně zadávat pomocí klávesnice, nastavitelná nadproudová a přepětová ochrana, Integrovaný RTC (vyžaduje baterii CR1220), Snímač teploty NTC
Barva pouzdra	Černá

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupní napětí	6 - 70 V
Výstupní napětí	0 - 60 V
Výstupní proud	0 - 6 A
Výstupní výkon	0 - 360 W
Rozlišení napětí	0,01 V
Aktuální rozlišení	0,001 A
Rozsah měření funkce nabíjení baterie	0 - 9999,99 Ah 0 - 9999,99 Wh
Ripple	100 mV (pp) (při maximálním využití)
Zobrazit	2,4palcový LCD displej
Volitelné příslušenství	Bydlení, WiFi adaptér
Pracovní teplota	-10 - 40 °C
Pojistka	Pojistka SMD, rychle působící, keramická 10 A
Banánové zástrčky Průměr	4 mm



DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	167 x 81 x 65 mm
Hmotnost	607 g
Číslo položky	JT-RD6006B
Rozsah dodávky	JT-RD6006B, NTC teplotní čidlo, 10 A pojistka
Číslo celního sazebníku	8504403000
EAN	4250236827858